

四線マグネットシート黒板

共通取扱説明書

ご使用の前に…

- 製品の安全を確認してから、ご使用下さい。
- ご使用の前に、必ずこの説明書をお読みのうえ、正しくお使い下さい。
- この説明書は、大切に保管して、必要に応じてお読み下さい。

中に入っているもの

それぞれ別の商品です。

- (縦200×横900×厚さ0.5mm 3枚) 外国語活動WE CAN! 対応
 - 四線マグネットシート黒板2090 中央線間8cm (1、2、4線は白、第3線は水色)
- (縦250×横450×厚さ0.5mm 6枚) 外国語活動WE CAN! 対応
 - 四線マグネットシート黒板2545 中央線間10cm (1、2、4線は白、第3線は水色)
- (縦600×横900×厚さ0.5mm) 外国語活動WE CAN! 対応
 - 四線マグネットシート黒板6090 2段中央線間10cm (1、2、4線は白、第3線は水色)
 - 四線マグネットシート黒板6090 3段中央線間6cm (1、2、4線は白、第3線は水色)
 - 四線マグネットシート黒板6090 3段中央線間8cm (1、2、4線は白、第3線は水色)
- (縦900×横900×厚さ0.5mm) 外国語活動WE CAN! 対応
 - 四線マグネットシート黒板9090 3段中央線間8cm (1、2、4線は白、第3線は水色)
 - 四線マグネットシート黒板9090 3段中央線間10cm (1、2、4線は白、第3線は水色)
 - 四線マグネットシート黒板9090 3段中央線間12cm (1、2、4線は白、第3線は水色)
 - 四線マグネットシート黒板9090 4段中央線間8cm (1、2、4線は白、第3線は水色)
- (縦900×横1200×厚さ0.5mm) 外国語活動WE CAN! 対応
 - 四線マグネットシート黒板9012 3段中央線間8cm (1、2、4線は白、第3線は水色)
 - 四線マグネットシート黒板9012 3段中央線間10cm (1、2、4線は白、第3線は水色)
 - 四線マグネットシート黒板9012 3段中央線間12cm (1、2、4線は白、第3線は水色)
- (縦900×横1200×厚さ0.5mm)
 - 四線マグネットシート黒板 4線3段 線間50mm (1、2、4線は黄色、第3線は赤)
 - 四線マグネットシート黒板 4線4段 線間40mm (1、2、4線は黄色、第3線は赤)
 - 四線マグネットシート黒板 4線5段 線間30mm (1、2、4線は黄色、第3線は赤)

使い方

- 裏面全面マグネットシートなので、教室の黒板に貼り付けてご使用下さい。
- 丸めて収納でき、保管場所をとりません。持ち運びにも便利です。

お手入れ方法

- 汚れたときは、水を含ませた柔らかい布を固く絞り拭いて下さい。
シンナーやその他有機溶剤は使用しないで下さい。

⚠ 注意

<安全上の注意>

- 本来の目的以外の使用はしないで下さい。

<使用上の注意>

- 柔らかい石膏カルシウム製チョークをご使用下さい。硬い炭酸カルシウム製チョークは、傷が付きやすく消えにくくなる為使用しないで下さい。
- ネオジム磁石等の磁力の強い磁石を製品に近づけないで下さい。(磁界が破壊されてしまいます)

<保管する際の注意>

- 印刷面を外側に巻き、シートをそろえてケースに保管してください。
- 当製品の裏面に磁石を使用しております。磁気に弱い製品の近くには保管しないで下さい。
- 温度の高い場所や直射日光の当たる場所には保管しないで下さい。



株式会社 オータケ

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町5-265-1
TEL:048-989-8591 FAX:048-989-8592
<http://kabuhtake.juno.bindsite.jp/>



破損して
いた
場合
は
こ
ち
ら